

Enforce Pin Упаковка 40 шт.

Полиры на уретановом связующем для контурирования, шлифовки и финишной обработки поверхностей композитных, компомерных и стеклоиномерных реставраций. Материал пина - полимер белого цвета.

3000-5000 RPM	Удаление излишков и обработка контура	Выравнивание шероховатостей и придание блеска	Придание ультра блеска
Абразивность	1 Грубая (125μ)	2 Средняя (70μ)	3 Мелкая (32μ)
Цвет	Белый	Розовый	Желтый
Арт. №	EP 125-1 EP 125-2 EP 125-3	EP 70-1 EP 70-2 EP 70-3	EP 32-1 EP 32-2 EP 32-3

Enforce Упаковка 25/50 шт.

Полиры на уретановом связующем для контурирования, шлифовки и финишной обработки поверхностей композитных, компомерных и стеклоиномерных реставраций. Комплекуются мандрелью из нержавеющей стали.

0010			
3000-5000 RPM	Удаление излишков и обработка контура	Выравнивание шероховатостей и придание блеска	Придание ультра блеска
Абразивность	1 Грубая (125μ)	2 Средняя (70μ)	3 Мелкая (32μ)
Цвет	Белый	Розовый	Желтый
Арт. №	E 125-1 E 125-2 E 125-3	E 70-1 E 70-2 E 70-3	E 32-1 E 32-2 E 32-3

Diamond Sun Упаковка 30 шт.

Полиры, наполненные микротонкими алмазами, предназначены для финишной обработки поверхностей реставраций. Материал пина - полимер серого цвета.

3000-5000 RPM	Получение гладкой поверхности реставрации	Финишная обработка для получения абсолютно гладкой поверхности реставрации, повышающая эстетические свойства пломбы
Абразивность	1 Мелкая (30μ)	2 Экстремелкая (10μ)
Цвет	Бежевый	Желтый
Арт. №	DS 30-1 DS 30-2 DS 30-3	DS 10-1 DS 10-2 DS 10-3

Ensmart Pin Упаковка 30 шт.

Полиры на силиконовом связующем для контурирования, шлифовки и финишной обработки композитных материалов. Материал пина - полимер.

3000-5000 RPM	Удаление излишков и обработка контура	Выравнивание шероховатостей и придание блеска	Придание ультра блеска
Абразивность	1 Грубая (125μ)	2 Средняя (70μ)	3 Мелкая (32μ)
Цвет	Белый	Зеленый	Розовый
Арт. №	ENP 125-1 ENP 125-2 ENP 125-3	ENP 70-1 ENP 70-2 ENP 70-3	ENP 32-1 ENP 32-2 ENP 32-3

Ensmart Упаковка 25/50 шт.

Полиры на силиконовом связующем для контурирования, шлифовки и финишной обработки композитных материалов. Комплекуются мандрелью из нержавеющей стали.

0010			
3000-5000 RPM	Удаление излишков и обработка контура	Выравнивание шероховатостей и придание блеска	Придание ультра блеска
Абразивность	1 Грубая (125μ)	2 Средняя (70μ)	3 Мелкая (32μ)
Цвет	Белый	Зеленый	Розовый
Арт. №	EN 125-1 EN 125-2 EN 125-3	EN 70-1 EN 70-2 EN 70-3	EN 32-1 EN 32-2 EN 32-3

Ensmart Pin Упаковка 30 шт.

Полиры на силиконовом связующем для контурирования, шлифовки и финишной обработки композитных материалов. Материал пина - нержавеющая сталь.

3000-5000 RPM	Удаление излишков и обработка контура	Выравнивание шероховатостей и придание блеска	Придание ультра блеска
Абразивность	1 Грубая (125μ)	2 Средняя (70μ)	3 Мелкая (32μ)
Цвет	Белый	Зеленый	Розовый
Арт. №	ENPS 125-1 ENPS 125-2 ENPS 125-3	ENPS 70-1 ENPS 70-2 ENPS 70-3	ENPS 32-1 ENPS 32-2 ENPS 32-3

Henka Туба 115 гр.



Универсальная профессиональная паста, осуществляющая эффективную чистку и полировку за счет изменения абразивности. Без фтора.

- Мята (Арт. 3022)
- Яблоко (Арт. 3021)

Mira Банка 45 гр.



Профессиональная паста для чистки зубов, удаления пятен от табака и пищи, а также для тонкого шлифования композитных реставраций. Без фтора.

- Мята (Арт. 3014)

Mira Zr Банка 50 гр. Туба 120 гр.



Профессиональная паста для чистки зубов, снятия твердых зубных отложений, пигментации, а также для полировки композитных реставраций.

Содержание в составе пасты измельченного циркония усиливает абразивные свойства. Без фтора.

- Мята (Арт. 3012), банка 50 гр.
- Мята (Арт. 3013), туба 120 гр.

Kurin One. Паста для чистки. Туба 50 гр.



Предназначена для снятия легких зубных отложений, а также для предварительной полировки реставраций из композитов, амальгамы, золота. Без фтора.

- Анис (Арт. 3031)

Kurin Two. Паста для полировки. Туба 50 гр.

Предназначена для придания зеркального блеска реставрациям из композитов, амальгамы, золота, а также для полировки эмали зуба. Без фтора.

- Анис (Арт. 3032)

Daiyamondo Шприц 4*1 гр.



Паста с натуральной алмазной пудрой 0,1-1 мкм. Предназначена для придания гладкости и ослепительного блеска реставрациям и естественной эмали зубов, а также для придания ультраблеска изделиям из металла и керамики.

Арт. № 3041

Flat Упаковка 10 шт.



Щетка «Kagayaki® Flat» в форме диска из высококачественной козьей шерсти, создана для придания керамическим и композитным элементам реставраций тонкого блеска.

Арт. № 1322 Ø14 мм

Bowl Упаковка 100 шт.



Нейлоновая щетка «Kagayaki® Bowl» предназначена для работы с полировальными пастами во время профессиональной чистки зубов и полировки поверхности реставраций из композитных материалов.

Арт. № 1013, чаша полая

Sharp Упаковка 10 шт.



Щетка "Kagayaki® Sharp", наполненная абразивными частицами карбида кремния, создана для ультра полировки окклюзионных и вогнутых поверхностей реставраций из композитов, стеклоиномеров и керамики.


Ассортимент Арт. 1101/10 шт.

Чаша	Полая	Узкая	Пламя	Арт. №	1113	1114	1111
Арт. №	1113	1114	1111	Кол-во	4 шт.	3 шт.	3 шт.

RoundFlex

Упаковка 50/100 шт.

Эффективная система дисков для полировки, позволяющая придать реставрации зеркальный блеск. В комплект входят два дискодержателя из нержавеющей стали (короткий и средний).



20000 RPM	Контурирование		Шлифование		Полирование		Глянцевание	
Абразивность	Грубый		Средний		Мягкий		Супермягкий	
диаметр	Ø12,6 мм	Ø9,6 мм	Ø12,6 мм	Ø9,6 мм	Ø12,6 мм	Ø9,6 мм	Ø12,6 мм	Ø9,6 мм
Арт. №	2028C	2027C	2026M	2025M	2024F	2023F	2022SF	2021SF


Ассортимент, 40 шт.

20000 RPM

диаметр Ø12,6 мм Ø9,6 мм
Арт. № 2030/40 2029/40

Износостойкие губки Sponge

Упаковка 25 шт.



Износостойкие губки для нанесений на реставрацию полировочной пасты. Паста проникает в поры губки и остается там в течение всего времени полировки, что обеспечивает быстрый результат и экономию пасты. Комплекуются мандрелью из нержавеющей стали.

Арт. № 1021

Disuku F

Упаковка 25 шт.




Тонкошерстные войлочные круги созданы для окончательной полировки реставраций, естественной эмали зуба, керамики и виниров. Используются в сочетании с пастами. В комплект входят 2 держателя.

Арт. № 6011, Ø17 мм, фетр

Счетчики использования инструментов

Упаковка 100 шт.

Система контроля износа инструмента.




Цвет Желтый Синий Красный
Арт. № SDY SDB SDR



Беззольные штифты YuniPiP

Упаковка 100 шт.


Беззольные штифты.



Ø 0.8 108 208 308
Арт. № 108W 208Y 308R



01



kagayaki

